

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。


规格：
强度等级 8。塑料涂层，红色。

提示：
用于连接吊带或圆环与链条部件，如链条或挂环。

圆环吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力

图纸



商品概述

订货号	链条 mm	B1	B2	L	L1	L2	S	S1	S2	S3	承载负荷 kg
07797-802000	7-8	40	19	58	27	20	9	10	24	14	2000
07797-803150	10	40	25	77	34	30	11	13	30	12	3150
07797-805300	13	55	28	96	44	36	16	16	36	16	5300
07797-808000	16	67	36	115	53	40	21	21	44	24	8000