

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

调质钢主体。

顶珠：

C、F 型为工具钢。

K 型为 POM。

O 型为不锈钢，金刚石表面。

P 型为不锈钢，聚氨酯表面。

规格：

主体经调质和黑色氧化处理。

顶珠：

C、F 型经硬化，黑色氧化处理。

K 型 POM 顶珠为白色。

O 型，表面类似 100 磨削粒度。

P 型，配聚氨酯硬度达到 60° 邵氏硬度。

提示：

自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。

此外，其还在夹具与刀具制造中充当挡块、垫块和压紧块。

顶珠防转动保险。

O 型：耐研磨的金刚石表面和顶珠固定熔接。尤其适用微弱夹紧力之下光滑和滑动应用的防滑固定。期间金刚石颗粒可以向非常小的表面传输极高的保持力，并将表面损坏降至最低。金刚石表面拥有优异的抗磨损性能。

P 型：聚氨酯表面在顶珠上稳定硫化。具备耐研磨性和不褪色性。为敏感表面提供最佳保护，防止其受损。珠状表面实现较高的保持力，并保障空气逸出，确保接触面和摆动支架之间不会产生吸力。

优点：

内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入，确保稳定可靠。

图纸提示：

C 型：平头钢制顶珠，平面


F 型：平头钢制顶珠，齿面

K 型：平头 POM 顶珠，平面

O 型：不锈钢顶珠，金刚石表面

P 型：不锈钢顶珠，聚氨酯表面

图纸



商品概述

订货号	类型	D1	D2	D3	H	H1	T	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)
02002-104X012	C	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	12
02002-104X025	C	10	M4	6	25	1,5	12	7	12
02002-105X016	C	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	20
02002-105X025	C	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	20

订货号	类型	D1	D2	D3	H	H1	T	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)
02002-304X012	F	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	12
02002-304X025	F	10	M4	6	25	1,5	12	7	12
02002-305X016	F	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	20
02002-305X025	F	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	20

订货号	类型	D1	D2	D3	H	H1	T	顶珠 ϕ	负载能力 max. kN (静态负载)
02002-704X012	K	10	M4	6	12	1,5	4,5	7	2
02002-704X025	K	10	M4	6	25	1,5	12	7	2
02002-705X016	K	13	M5	8,5	16	1,5	5	10	4
02002-705X025	K	13	M5	8,5	25	1,5	12	10	4

订货号	类型	D1	D2	D3	H	H1	W	T	顶珠 ϕ
02002-604X014	P	10	M4	10	14,5	4	28	3,5	7
02002-604X027	P	10	M4	10	27,5	4	28	9	7
02002-605X019	P	13	M5	13	19,5	5	28	6,5	10
02002-605X028	P	13	M5	13	28,5	5	28	9	10
02002-606X023	P	17	M6	16	23	5	28	7,5	13
02002-608X026	P	19	M8	21	26	6	24	8,5	15
02002-610X030	P	24	M10	23	30	6	24	9	20