



产品说明

材料：

把手，不锈钢 1.4308。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴销、垫圈和不锈钢螺柱 1.4305。

规格：

把手经电解或抛光处理。



压力垫圈为黑色。

轴螺栓、垫圈和螺柱为亮色。

提示：

塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

图纸



商品概述

偏心把手，带内螺纹，材质为不锈钢

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-9512003	内螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-9512004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-0512004	内螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-0512005	内螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-1512005	内螺纹	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-1512006	内螺纹	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-2512008	内螺纹	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
04232-9512303	内螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-9512304	内螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-0512304	内螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-0512305	内螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-1512305	内螺纹	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120

04232 不锈钢凸轮手柄，带内螺纹和外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或 不锈钢螺栓



商品概述

订货号	螺纹类型	主体表面	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04232-1512306	内螺纹	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-2512308	内螺纹	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	-	1,5	8	350
04232-9512003X10	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9512003X15	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9512003X30	外螺纹	经电解抛光处理	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-9512004X10	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9512004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9512004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0512004X15	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0512004X20	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0512004X30	外螺纹	经电解抛光处理	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0512005X20	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0512005X30	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0512005X40	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0512005X50	外螺纹	经电解抛光处理	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1512005X20	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1512005X30	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1512005X40	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1512005X50	外螺纹	经电解抛光处理	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1512006X20	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1512006X30	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1512006X40	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1512006X50	外螺纹	经电解抛光处理	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2512008X25	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-2512008X30	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-2512008X40	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-2512008X50	外螺纹	经电解抛光处理	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04232-2512010X25	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-2512010X30	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-2512010X40	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-2512010X50	外螺纹	经电解抛光处理	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04232-9512303X10	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9512303X15	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9512303X30	外螺纹	喷丸	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-9512304X10	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-9512304X15	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-9512304X30	外螺纹	喷丸	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-0512304X15	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-0512304X20	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0512304X30	外螺纹	喷丸	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0512305X20	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-0512305X30	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-0512305X40	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-0512305X50	外螺纹	喷丸	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-1512305X20	外螺纹	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1512305X30	外螺纹	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1512305X40	外螺纹	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1512305X50	外螺纹	喷丸	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-1512306X20	外螺纹	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-1512306X30	外螺纹	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-1512306X40	外螺纹	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-1512306X50	外螺纹	喷丸	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-2512308X25	外螺纹	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-2512308X30	外螺纹	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-2512308X40	外螺纹	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-2512308X50	外螺纹	喷丸	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04232-2512310X25	外螺纹	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04232-2512310X30	外螺纹	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04232-2512310X40	外螺纹	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04232-2512310X50	外螺纹	喷丸	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

