

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

把手，钢制 1.0401。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。

螺柱和垫圈为钢制，强度等级为 5.8 级。

规格：

把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。


压力垫圈为黑色。

轴螺栓为亮色。

提示：

塑料在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	夹紧力 F kN	把手施力 FH N	行程 S
04232-1502205X20	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-1502205X30	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-1502205X40	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-1502205X50	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-1502206X20	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
04232-1502206X30	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
04232-1502206X40	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
04232-1502206X50	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
04232-2502208X25	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-2502208X30	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-2502208X40	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-2502208X50	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5
04232-2502210X25	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
04232-2502210X30	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
04232-2502210X40	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
04232-2502210X50	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5

