



产品说明

材料：

把手，钢制 1.0401。

压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X，玻璃纤维增强。

轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。

螺柱和垫圈为钢制，强度等级为 5.8 级。

规格：

把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。

压力垫圈为黑色。

轴螺栓为亮色。

提示：


这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合（回转支承）。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。

塑料具有如下特性：在承受负载的情况下会发生蠕变（阻滞）。

图纸提示：

1) 销钉，用于对 锁紧手柄进行精调

图纸



商品概述

订货号	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-1502205X20	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1502205X30	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1502205X40	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120

04233 钢制可调凸轮手柄，带外螺纹，塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱



商品概述

订货号	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	行程 S	夹紧力 F kN	把手施力 FH N
04233-1502205X50	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-1502206X20	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-1502206X30	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-1502206X40	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-1502206X50	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-2502208X25	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2502208X30	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2502208X40	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2502208X50	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-2502210X25	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-2502210X30	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-2502210X40	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-2502210X50	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350