



产品说明

产品描述：

分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回，可选用 CP 型。

通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同，因此无需限位器。

材料：

钢制规格：

柱塞顶销经硬化处理：

螺纹套筒和柱塞顶销为易切削钢。

不锈钢规格：

柱塞顶销经硬化处理：

螺纹套筒 1.4305。

柱塞顶销 1.4034。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

蓝色尼龙螺纹锁。

规格：

钢制版本：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。

提示：

螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层，是点状（斑点）涂覆的。

根据要求：

特殊类型。

附件：

间隔环 03089。

连接嵌入件


用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：

AP型: 不带拔出锁槽，不带锁紧螺母

CP型: 带拔出锁槽，不带锁紧螺母

图纸



商品概述

订货号	主体材料	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-95903	钢制	AP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
03089-95004	钢制	AP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-95105	钢制	AP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-95206	钢制	AP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-95308	钢制	AP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-95410	钢制	AP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-195903	不锈钢	AP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
03089-195004	不锈钢	AP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-195105	不锈钢	AP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-195206	不锈钢	AP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-195308	不锈钢	AP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-195410	不锈钢	AP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-97903	钢制	CP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
03089-97004	钢制	CP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-97105	钢制	CP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-97206	钢制	CP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-97308	钢制	CP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-97410	钢制	CP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
03089-197903	不锈钢	CP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
03089-197004	不锈钢	CP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-197105	不锈钢	CP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-197206	不锈钢	CP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-197308	不锈钢	CP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-197410	不锈钢	CP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32