

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制 C45。

规格：
亮色。
轮齿感应硬化 ~HRC 50。

提示：
可直接安装的滚子链条链轮，带单侧轮毂，符合 DIN ISO 606。轮齿已铣削并感应硬化。
凹槽符合 DIN 6885 / BS 4235。凹槽对准齿尖。
带两个螺纹销，将一个螺纹对准凹槽中心，并偏转 90° 放置。

图纸



商品概述

订货号	类型	ISO 编号	节距 英寸	节距 mm	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B1	B3	L	C	R	T2
22250-1058030801024	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	10	58,3	51,37	42	24	M6	9,1	8	25	1,6	16	3,3
22250-1058030801125	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	11	63,2	56,34	47	25	M6	9,1	8	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801124	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	11	63,2	56,34	47	24	M6	9,1	8	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801128	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	11	63,2	56,34	47	28	M6	9,1	8	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801228	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	12	68,2	61,34	51	28	M6	9,1	8	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801230	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	12	68,2	61,34	51	30	M6	9,1	8	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801232	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	12	68,2	61,34	55	32	M8	9,1	10	30	1,6	16	3,3
22250-1058030801332	B	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13	73,2	66,32	57	32	M8	9,1	10	30	1,6	16	3,3