norelem





产品说明

材料:

把手和铝制调整螺栓。 衬套和钢制销钉 5.8。

规格:

把手和调节螺栓经过阳极氧化处理。 衬套经过黑色氧化处理,螺栓镀锌。


提示:


所需的扭矩借助调节螺钉和刻度尺来调整。通过侧面安装的紧固螺栓, 可以确保设定的值。当达到设定的扭矩后,扭矩手柄触发声音和感觉。 松动力矩大于拧紧力矩,因此扭矩手柄能够毫无问题地再次松开。

带内螺纹的类型在调节螺栓中具有一个通孔,因此扭矩手柄也可用在螺 纹杆上。

设定扭矩的精确度为 ±5%。

根据要求: 其他螺纹长度。







商品概述

内螺纹

| 订货号 | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | НЗ | 扭矩 Nm |
|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|------------|
| 07124-105 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,05 - 0,1 |
| 07124-106 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 0,1 - 0,25 |
| 07124-208 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,25 - 0,5 |
| 07124-210 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 0,5 - 1 |

外螺纹

| 订货号 | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | Н3 | L | 扭矩 |
|--------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| | | | | | | | | | Nm |
| 07124-105X30 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 |
| 07124-105X40 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 |
| 07124-106X30 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 |
| 07124-106X40 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 |
| 07124-208X40 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 |
| 07124-208X50 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 |
| 07124-210X40 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 |
| 07124-210X50 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 |

© norelem www.norelem.com 2/2