

## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
调质钢，经调质处理。

规格：  
黑色氧化处理。  
轴经磨削处理。

提示：  
在指定的夹紧区域 (H5) 内适用指定的夹持力和拧紧扭矩。


优点：  
紧凑型应用设计，亦适用于狭窄的空间  
各种规格和尺寸

附件：  
夹具夹板支架 04375。  
夹具夹板支架 04379。  
加高筒 04378。



夹紧高度可根据需要  
通过紧块支架和加高筒  
调节。

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. 夹紧范围	B	R	内六角螺栓 DIN 912	锁紧扭矩 max. Nm	F max. kN
04372-110030	A	20	25	75	54	30	9	10	12	12	30	M10x65	37,2	13
04372-110040	A	20	25	75	54	30	9	10	12	12	40	M10x65	31,4	9,8