

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制。

规格：
强度等级 10。塑料涂层，红色。


提示：
收缩吊钩用于在安装单股和多股链条时缩短链条。

各个收缩吊钩用于提升，但是不允许绑在一起，因为无法保证意外挂起。

收缩吊钩符合机械要求，通过 BG 测试（H 印章）。

温度范围：
从 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 100% 承载能力
至 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 90% 承载能力
至 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ = 75% 承载能力

图纸



商品概述

订货号	类型	链条 mm	A	D	D1	L	S	S1	T	承载负荷 kg
-	A	6	8	8,5	12	51,5	22	22	35,5	1400
-	A	7-8	10	11	17	69	30	28	47	2500
-	A	10	13	15	22	86,5	44	34	55	4000
-	A	13	17	18	26	110,5	53	47	81	6700
-	A	16	19	21	32	129	64	60	92	10000

商品概述
