

商品描述/产品说明



产品说明

产品描述：

分度销用于防止横向力导致锁紧位置更改。只有用手将顶销拔出后才能移动到新的锁紧位置。如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间并避免顶销弹回，可选用 CP 型。

通过螺纹锁可将安装深度精确设置为与现有部件相同，因此无需限位器。

材料：

钢制规格：

螺纹套筒和柱塞顶销采用易切削钢。

不锈钢规格：

螺纹套筒 1.4305。

柱塞顶销 1.4034。

热塑性塑料蘑菇头把手。

尼龙螺纹锁。

规格：

钢制版本：

螺纹套筒经氧化处理。

锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格：

亮色螺纹套筒。

柱塞顶销经硬化并打磨处理，亮色。

黑灰色 RAL7021 蘑菇头把手。

蓝色螺纹锁。

提示：

螺纹锁是一种夹紧的尼龙涂层，是点状（斑点）涂覆的。

根据要求：


特殊类型。

图纸提示：

AP型: 不带拔出锁槽，不带锁紧螺母

CP型: 带拔出锁槽，不带锁紧螺母

图纸



商品概述

锁紧柱塞，带螺纹锁，钢制，硬化处理顶销

订货号 类型 AP	订货号 类型 CP	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-91903	03089-93903	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-91004	03089-93004	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-91105	03089-93105	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-91206	03089-93206	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03089-91308	03089-93308	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03089-91410	03089-93410	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03089-91412	03089-93412	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-91516	03089-93516	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

锁紧柱塞，带螺纹锁，不锈钢，硬化处理顶销

订货号 类型 AP	订货号 类型 CP	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-091903	03089-093903	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
03089-091004	03089-093004	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
03089-091105	03089-093105	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
03089-091206	03089-093206	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
03089-091308	03089-093308	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
03089-091410	03089-093410	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
03089-091412	03089-093412	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
03089-091516	03089-093516	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46