

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
 钢制：  
 顶销硬化处理：  
 强度等级 5.8。

不锈钢：  
 顶销硬化处理：  
 螺纹套筒 1.4305。  
 顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：  
 螺纹套筒 1.4305。  
 顶销 1.4305。

钥匙圈 1.4310，亮色。


规格：  
 钢制：  
 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：  
 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：  
 用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。  
 钥匙圈实现了锁紧柱塞的另一种操作方式，例如可以通过气缸实现自动操作（程序控制），或者通过鲍登线进行远程控制。

根据要求：  
 特殊类型。

## 图纸



## 商品概述

订货号	类型	主体材料	主体表面	D	D1	D4	L	L1	行程 S	SW	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	旋拧垫圈订货号
03096-3004	T	钢制	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	-	1	6	12	03094-90
03096-3105	T	钢制	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-3206	T	钢制	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-3308	T	钢制	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-3410	T	钢制	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-03004	T	不锈钢	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	-	1	6	12	03094-90
03096-03105	T	不锈钢	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-03206	T	不锈钢	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-03308	T	不锈钢	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-03410	T	不锈钢	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-13004	T	不锈钢	未硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	-	1	6	12	03094-90
03096-13105	T	不锈钢	未硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	-	1,3	5	12	03094-91
03096-13206	T	不锈钢	未硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	-	1,8	6	14	03094-92
03096-13308	T	不锈钢	未硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	-	2,3	15	35	03094-93
03096-13410	T	不锈钢	未硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	-	2,8	15	34	03094-94
03096-4004	U	钢制	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-4105	U	钢制	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-4206	U	钢制	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-4308	U	钢制	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-4410	U	钢制	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94
03096-04004	U	不锈钢	经硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-04105	U	不锈钢	经硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-04206	U	不锈钢	经硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-04308	U	不锈钢	经硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-04410	U	不锈钢	经硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94
03096-14004	U	不锈钢	未硬化处理	4	M8x1	15	40	21	4	13	1	6	12	03094-90
03096-14105	U	不锈钢	未硬化处理	5	M10x1	23	52	24	5	17	1,3	5	12	03094-91
03096-14206	U	不锈钢	未硬化处理	6	M12x1,5	23	57	28	6	19	1,8	6	14	03094-92
03096-14308	U	不锈钢	未硬化处理	8	M16x1,5	28	72	36	8	24	2,3	15	35	03094-93
03096-14410	U	不锈钢	未硬化处理	10	M20x1,5	28	78	40	10	30	2,8	15	34	03094-94

商品概述

---