

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

材料：  
不锈钢。

规格：  
钝化。

提示：

螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。

螺套适用于多种材料，包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销，超过M6的螺套带4个锁销。

公差：

公差等级依照不同螺纹，例如螺母螺纹6H、螺柱螺纹6g，其它尺寸 $\pm 0.25$  mm。

详细技术参数参见螺套操作说明书。


优点：

- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定，避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装，不需要其它工具。

图纸提示：

- 1) 止动楔块
- 2) 内螺纹自锁件

## 图纸



## 商品概述

订货号	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L1 长度	L 长度	安装 钻孔 $\varnothing$	安装 定位孔 $\varnothing$ +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 $\varnothing$	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07663-105	M5	M8	4	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07660-805
07663-106	M6	M10x1,25	5	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	07660-806

## 商品概述

订货号	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L1 长度	L 长度	安装 钻孔 Ø	安装 定位孔 Ø +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 Ø	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07663-108	M8	M12x1,25	6	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	07660-808
07663-110	M10	M14x1,5	7	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	07660-810
07663-112	M12	M16x1,5	8	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	07660-812