


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢。

规格：
钝化。

提示：

加强型螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。

加强型螺套适用于多种材料，包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销，超过M6的螺套带4个锁销。

公差：

公差等级依照不同螺纹，例如螺母螺纹6H、螺柱螺纹6g，其它尺寸 ± 0.25 mm。

详细技术参数参见螺套操作说明书。


优点：

- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定，避免由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装，不需要其它工具。

图纸提示：

- 1) 止动楔块
- 2) 内螺纹自锁件

图纸



商品概述

订货号	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L1 长度	L 长度	安装 钻孔 $\varnothing$	安装 定位孔 $\varnothing$ +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 $\varnothing$	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07664-104	M4	M8	4	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4	07661-804

商品概述

订货号	D1 内螺纹	D2 外螺纹	L1 长度	L 长度	安装 钻孔 Ø	安装 定位孔 Ø +0.25	安装孔 丝攻规格	安装孔 最小 螺纹深度	取出 钻孔 Ø	取出 钻孔深度	安装工具订货号
07664-105	M5	M10x1,25	5	10	8,8	10,3	M10x1,25	12,5	7,5	4,8	07661-805
07664-106	M6	M12x1,25	6	12	10,8	12,3	M12x1,25	14,5	9,5	4,8	07661-806
07664-108	M8	M14x1,5	7	14	12,8	14,3	M14x1,5	16,5	11,5	4,8	07661-808
07664-110	M10	M16x1,5	8	16	14,8	16,3	M16x1,5	18,5	13,5	4,8	07661-810
07664-112	M12	M18x1,5	9	18	16,8	18,3	M18x1,5	20,5	15,5	4,8	07661-812
07664-114	M14	M20x1,5	10	20	18,8	20,3	M20x1,5	22,5	17,5	4,8	07661-814
07664-116	M16	M22x1,5	11	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	07661-816
07664-116X15	M16x1,5	M22x1,5	11	22	20,7	22,3	M22x1,5	24,5	17,8	6,4	07661-816
07664-118X15	M18x1,5	M24x1,5	12	24	22,5	24,3	M24x1,5	26,5	19,8	6,4	07661-818
07664-120	M20	M30x2	15	30	28	30,3	M30x2	34,5	25,8	6,4	07661-820