



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。


规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

图纸



03089_B 钢制或不锈钢锁紧柱栓，带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销，无拔出锁槽，带锁紧螺母



商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类 型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行 程 S	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-22903	03089-202903	03089-212903	B	3	M6x0,75	14	33	12	5	10	5	8	10	0,8	4,5	12
03089-22004	03089-202004	03089-212004	B	4	M8x1	18	40,5	15	6	13	6	10	13	1	6	15
03089-22105	03089-202105	03089-212105	B	5	M10x1	21	46,5	17	7	15	8	13	17	1,3	5	16
03089-22206	03089-202206	03089-212206	B	6	M12x1,5	25	54,7	20	8	17	9	14	19	1,8	6	18
03089-22308	03089-202308	03089-212308	B	8	M16x1,5	33	72	26	10	23	12	19	24	2,3	15	45
03089-22410	03089-202410	03089-212410	B	10	M20x1,5	33	79	28	12	25	15	22	30	2,8	15	43
03089-22412	03089-202412	03089-212412	B	12	M20x1,5	33	84	28	14	25	18	22	30	2,8	15	51
03089-22516	03089-202516	03089-212516	B	16	M24x2	40	104	32	18	28	24	27	36	3,2	20	50