

商品描述/产品说明

产品说明

材料：
蜗杆，钢制。
蜗轮 CuZn37Mn3Al2PbSi-S40。

规格：
右旋蜗杆，HV 620 – 700 定型的，侧边及钻孔经过打磨处理。

订购须知：
蜗轮/蜗杆仅可以在使用同一轴距及同一传动比的情况下蜗杆蜗轮蜗轮组套件结合。

提示：
蜗轮组件由蜗杆和蜗轮组成。适用于生产轴角 90° 的蜗杆传动装置。借助蜗轮蜗杆减速机，只需一个阶段即可实现较大传动比的降速。

齿形的侧面形状为 K。啮合角为 15°。蜗轮组件已预先钻孔。

规定的输出扭矩 T2 是蜗轮允许的输出扭矩。适用于蜗杆输入转速为 2800 rpm 的情况。

蜗轮组 22500-351002 / 22500-352002 仅提供抛光（平滑）蜗杆轮廓、压力角 20° 和带螺旋齿轮的轮子。


图纸提示：
1) 经打磨处理



商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	图名称	传动比	螺旋角	模数	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	驱动扭矩 T2 (Nm) 矿物油	驱动扭矩 T2 (Nm) 矿物油	驱动扭矩 T2 (Nm) 合成油
22500-531004	蜗杆	-	25° 51	3,5	4	32,1	39,1	-	-	-	-	-	-
22500-632006	蜗轮	6:1	25° 51	3,5	-	-	-	24	93,9	104	89	107	134
22500-531008	蜗杆	-	13° 52	2,5	3	31,29	36,29	-	-	-	-	-	-
22500-632012	蜗轮	12:1	13° 52	2,5	-	-	-	36	94,71	104	141	170	212
22500-631019	蜗杆	-	10° 8	2,5	2	28,4	33,4	-	-	-	-	-	-
22500-632019	蜗轮	19:1	10° 8	2,5	-	-	-	38	97,6	104	133	159	199
22500-531019	蜗杆	-	6° 17	3,5	1	32	39	-	-	-	-	-	-
22500-632026	蜗轮	26:1	6° 17	3,5	-	-	-	26	94	104	172	206	258
22500-631034	蜗杆	-	5° 9	2,75	1	30,6	36,1	-	-	-	-	-	-
22500-632034	蜗轮	34:1	5° 9	2,75	-	-	-	34	95,4	104	148	178	222

商品概述

订货号	图	名称	传动比	螺旋角	模数	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	驱动扭矩 T2 (Nm) 矿物油	驱动扭矩 T2 (Nm) 矿物油	驱动扭矩 T2 (Nm) 合成油
22500-531035		蜗杆	-	3° 51	2	1	29,78	33,78	-	-	-	-	-	-
22500-632048		蜗轮	48:1	3° 51	2	-	-	-	48	96,22	104	125	150	187
22500-531046		蜗杆	-	2° 47	1,5	1	30,85	33,85	-	-	-	-	-	-
22500-632063		蜗轮	63:1	2° 47	1,5	-	-	-	63	95,15	101	111	133	166
22500-651075		蜗杆	-	1° 59	1,25	1	36,1	38,6	-	-	-	-	-	-
22500-632070		蜗轮	70:1	1° 59	1,25	-	-	-	70	89,9	97	112	135	169