


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
GJL 250.

规格：
亮色，经打磨处理。

提示：

夹紧杆 06460 可用于替代中间调节螺栓“N”。刻度盘分度为 0.02mm。应要求的其他刻度。


指定的允许负载值 (F) 是针对使用期为 1 百万行程的动态负载而设计的。对于静态负载，允许 10 倍表格值“F”。

扭矩值仅适用于位于中间的滑撬。

TI = 零件中固定孔数量 E/M 内部。

TA = 零件中固定孔数量 E/M 外部。

图纸



商品概述

订货号	A	B	B1	C	D	E	TI	TA	I	K	L	L1	M	N	O	R	U2	轴	F N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21032-050080	25	50	49,5	25	15	28	4	6	17,6	23	80	50	M4	M5	19	6	31	M6x1	109	2	6	2
21032-050105	25	50	49,5	50	15	28	4	8	17,6	23	105	50	M4	M5	19	6	31	M6x1	61	4	9	4
21032-050205	25	50	49,5	100	15	28	8	16	17,6	23	205	100	M4	M5	19	6	31	M6x1	114	7	12	8
21032-075105	32	75	74,5	25	19,5	62	4	4	22,5	30	105	75	M5	M5	21	6	38	M10x1	290	5	19	6

商品概述

订货号	A	B	B1	C	D	E	Ti	TA	I	K	L	L1	M	N	O	R	U2	轴	F N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21032-075130	32	75	74,5	50	19,5	62	4	4	22,5	30	130	75	M5	M5	21	6	38	M10x1	168	5	19	6
21032-075155	32	75	74,5	75	19,5	62	4	4	22,5	30	155	75	M5	M5	21	6	38	M10x1	118	5	19	6
21032-100135	40	100	99,5	25	24	86	4	4	27,5	30	135	100	M6	M6	21	6	38	M10x1	586	11	43	12
21032-100160	40	100	99,5	50	24	86	4	4	27,5	30	160	100	M6	M6	21	6	38	M10x1	351	11	43	12
21032-100260	40	100	99,5	100	24	86	4	6	27,5	30	260	150	M6	M6	21	6	38	M10x1	395	23	63	26
21032-200310	60	200	199	100	37	170	4	4	41,5	47	310	200	M8	M8	28	8	53	Tr 16x2	1078	66	283	71