

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
GJL 250.


规格：
亮色，经打磨处理。

提示：
可应要求提供铝制滑台。
刻度盘分度为 0.02mm。对于规格 21040-040045 刻度盘分度为 0.01mm。应要求的其他刻度。
指定的允许负载值 (F) 是针对 1 百万行程的使用期而设计的。
扭矩值仅适用于位于中间的滑撬。

F = 动态或静态负载情况下的承载能力。
TI = 零件中固定孔数量 E1/M 内部。
TA = 零件中固定孔数量 E1/M 外部。

* 外部固定孔间距 = 25mm。

图纸



商品概述

订货号	A	B	B1	C	D	E	E1	TI	TA	H	I	L	L1	M	N	O	R	T	U2	Z	Z1	轴	F N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21040-040045	20	40	39,5	10	13	30	15*	4	4	6,5	13	45	30	M3	M3	12	3	16	25	15x1	15	M5x0,5	183	1	3	2
21040-050075	25	50	49,5	20	17	28	28	4	6	7,5	18	75	50	M4	M3	14	6	23	36	25x1	25	M6x1	286	4	7	6

商品概述

订货号	A	B	B1	C	D	E	E1	TI	TA	H	I	L	L1	M	N	O	R	T	U2	Z	Z1	轴	F N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21040-060075	25	60	59,5	20	17	34	34	4	4	7,5	18	75	50	M4	M4	14	6	23	36	25x1	25	M6x1	289	4	8	6
21040-100360	40	100	99,5	150	27,5	86	86	6	8	12	28	360	200	M6	M6	15	6	30	44	50x3	105	M10x1	1130	61	100	107