

## 商品描述/产品说明



## 产品说明

## 材料：

强度 5.6 钢制或不锈钢制金属件。

天然橡胶弹性体，中等硬度，55° Shore A。

## 规格：

钢制镀锌。

亮色不锈钢。

## 提示：

橡胶缓冲器为广泛使用的用于弹性支撑的结构元件。此外，其还用于存放机组、电机、压缩机、泵和测试机。

由于材料成分的原因，橡胶缓冲器会接触着色，由此导致地板或接触表面等出现磨损痕迹和变色等现象。

可根据要求提供浅灰色三元乙丙橡胶制成的非接触着色橡胶缓冲器。


## 温度范围：

-30 °C 至 +80 °C

## 根据要求：

其它邵氏硬度。

## 图纸



## 商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	T	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26104-01001055	钢制	10	10	M4	4	100	50
26104-01001555	钢制	10	15	M4	4	50	50
26104-01501555	钢制	15	15	M4	4	100	100
26104-02002055	钢制	20	20	M6	6	230	276
26104-02002555	钢制	20	25	M6	6	120	180
26104-02502055	钢制	25	20	M6	6	230	276
26104-02502555	钢制	25	25	M6	6	110	165
26104-02503055	钢制	25	30	M6	6	80	160
26104-03002055	钢制	30	20	M8	8	425	637
26104-03003055	钢制	30	30	M8	8	175	350
26104-03004055	钢制	30	40	M8	8	133	400

## 商品概述

订货号	主体材料	D	H	G	T	弹簧刚度 N/mm	负载 N
26104-04003055	钢制	40	30	M8	8	530	1060
26104-04004055	钢制	40	40	M8	8	222	666
26104-05003055	钢制	50	30	M10	10	680	1360
26104-05004055	钢制	50	40	M10	10	333	1000
26104-05005055	钢制	50	50	M10	10	190	665
26104-07504055	钢制	75	40	M12	12	750	2250
26104-07505055	钢制	75	50	M12	12	636	2225
26104-010010551	不锈钢	10	10	M4	4	100	50
26104-015015551	不锈钢	15	15	M4	4	100	100
26104-020020551	不锈钢	20	20	M6	6	230	276
26104-025025551	不锈钢	25	25	M6	6	110	165
26104-030020551	不锈钢	30	20	M8	8	425	637
26104-030030551	不锈钢	30	30	M8	8	175	350
26104-040030551	不锈钢	40	30	M8	8	530	1060