


商品描述/产品说明



利用环氧树脂
液态金属胶修复

产品说明

说明：

安全数据表（参见下载）的正式版本和各种语言版本均可在网上通过搜索关键词“Henkel Documents”获取。

一般性：

LOCTITE 金属套装液态金属胶是基于钢或铝的环氧树脂。它树立了修复的新标准：高强度、极出色的粘附性、无收缩、耐抗多数溶剂和润滑剂。硬化之后，可像金属一样手工或机器对其进行切削处理，生成切削螺纹，并且可以重新涂漆。

利用LOCTITE金属套装产品可以简单和持续修复管道、储罐、车身和机器部件上的裂缝、缩孔、干孔或损伤。它可以牢固粘附在金属、玻璃、陶瓷和其他材料上。

型号S1-97990-3471500

此产品用于填充。用于修复和再现损坏和磨损零件的钢基双组分环氧胶粘剂。

型号S2-97990-3472500

此产品用于铸件。用于修复和再现损坏和磨损零件的钢基双组分环氧树脂粘合剂。

型号M-97990-3474500

适用于填充。矿物基二组分环氧胶粘剂，经硬化后形成自润滑表面，减少了运动部件的磨损。该产品使用简便，实用，可在车间或直接在现场进行维护工作。

商品概述

订货号	容器	内部标识号	产品	混合比	操作时间 分钟	工作温度
97990-3471500	500 g 罐套装	3471	金属套装 S1	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3472500	500 g 罐套装	3472	金属套装 S2	1:1	180	-20 °C – +120 °C
97990-3474500	500 g 罐套装	3474	金属套装 M	1:1	180	-20 °C – +120 °C