

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调制钢。

规格：
黑色氧化处理。


提示：
双作用气缸保证了超长使用寿命。
轴销固定螺栓使用LOCTITE固定。
磁性顶杆可用于安装电磁终点感应开关。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量 (dm³)

说明：
表中F1和F2标注的为夹持力；F3和F4为夹紧力。

图纸提示：
Y = 气缸行程

图纸



商品概述

订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T
05350-04	15	82	52	11	54	20	70	57	30	10	77	90	109	M12x1,25	6,2	G1/8	47	277

商品概述

订货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T
05350-06	20	90	55	11	60	21	83	61	40	11	85	105	129	M16x1,5	8,2	G1/4	53	315
05350-08	30	128	80	13	95	22	111	86	60	12,5	112,5	135	176	M16x1,5	13,2	G1/4	69,5	383

订货号	U	V	W	X	Y	Z	总高	总长	F1 kN	F2 kN	F3 kN	F4 kN	F5 kN	VL
05350-04	35,5	82	16	40	80	27	122	380	6	9	1,5	2,2	0,75	1
05350-06	40	100	16	50	100	26	147	435	12	18	2,5	3,5	1	1,8
05350-08	54	123	20	63	120	40	196	540	20	30	4	6	1,8	4,3