

## 商品描述/产品说明




## 产品说明

材料：  
手轮，灰口铸铁。  
手柄，钢制。

规格：  
轮缘经车削和抛光处理。

根据要求：  
内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。

## 图纸



## 商品概述

| 订货号 定位孔       | 订货号 带开槽的定位孔   | D1  | D2   | D3≈ | L1 | L3 | B3  | T      | 辐条数 | 固定手柄<br>DIN 39 E 型 |
|---------------|---------------|-----|------|-----|----|----|-----|--------|-----|--------------------|
| 06271-2080X10 | 06271-3080X10 | 80  | 10H7 | 24  | 16 | 29 | -/3 | -/11,4 | 3   | ø16 x M6 x 50      |
| 06271-2080X12 | 06271-3080X12 | 80  | 12H7 | 24  | 16 | 29 | -/4 | -/13,8 | 3   | ø16 x M6 x 50      |
| 06271-2100X10 | 06271-3100X10 | 100 | 10H7 | 26  | 17 | 33 | -/3 | -/11,4 | 3   | ø16 x M6 x 50      |
| 06271-2100X12 | 06271-3100X12 | 100 | 12H7 | 26  | 17 | 33 | -/4 | -/13,8 | 3   | ø16 x M6 x 50      |
| 06271-2125X12 | 06271-3125X12 | 125 | 12H7 | 28  | 18 | 36 | -/4 | -/13,8 | 3   | ø20 x M8 x 64      |
| 06271-2125X14 | 06271-3125X14 | 125 | 14H7 | 28  | 18 | 36 | -/5 | -/16,3 | 3   | ø20 x M8 x 64      |
| 06271-2140X14 | 06271-3140X14 | 140 | 14H7 | 30  | 19 | 39 | -/5 | -/16,3 | 3   | ø20 x M8 x 64      |
| 06271-2140X16 | 06271-3140X16 | 140 | 16H7 | 30  | 19 | 39 | -/5 | -/18,3 | 3   | ø20 x M8 x 64      |
| 06271-2160X14 | 06271-3160X14 | 160 | 14H7 | 32  | 20 | 40 | -/5 | -/16,3 | 3   | ø25 x M10 x 80     |
| 06271-2160X16 | 06271-3160X16 | 160 | 16H7 | 32  | 20 | 40 | -/5 | -/18,3 | 3   | ø25 x M10 x 80     |

## 商品概述

| 订货号 定位孔       | 订货号 带开槽的定位孔   | D1  | D2   | D3≈ | L1 | L3 | B3   | T      | 辐条数 | 固定手柄<br>DIN 39 E 型 |
|---------------|---------------|-----|------|-----|----|----|------|--------|-----|--------------------|
| 06271-2180X16 | 06271-3180X16 | 180 | 16H7 | 36  | 22 | 43 | -/5  | -/18,3 | 3   | ø25 x M10 x 80     |
| 06271-2180X18 | 06271-3180X18 | 180 | 18H7 | 36  | 22 | 43 | -/6  | -/20,8 | 3   | ø25 x M10 x 80     |
| 06271-2200X18 | 06271-3200X18 | 200 | 18H7 | 38  | 24 | 45 | -/6  | -/20,8 | 3   | ø25 x M10 x 80     |
| 06271-2200X22 | 06271-3200X22 | 200 | 22H7 | 38  | 24 | 45 | -/6  | -/24,8 | 3   | ø25 x M10 x 80     |
| 06271-2250X22 | 06271-3250X22 | 250 | 22H7 | 45  | 28 | 50 | -/6  | -/24,8 | 5   | ø32 x M12 x 100    |
| 06271-2250X26 | 06271-3250X26 | 250 | 26H7 | 45  | 28 | 50 | -/8  | -/29,3 | 5   | ø32 x M12 x 100    |
| 06271-2315X26 | 06271-3315X26 | 315 | 26H7 | 53  | 33 | 56 | -/8  | -/29,3 | 5   | ø32 x M12 x 100    |
| 06271-2315X30 | 06271-3315X30 | 315 | 30H7 | 53  | 33 | 56 | -/8  | -/33,3 | 5   | ø32 x M12 x 100    |
| 06271-2400X30 | 06271-3400X30 | 400 | 30H7 | 65  | 38 | 63 | -/8  | -/33,3 | 5   | ø36 x M16 x 112    |
| 06271-2400X34 | 06271-3400X34 | 400 | 34H7 | 65  | 38 | 63 | -/10 | -/37,3 | 5   | ø36 x M16 x 112    |
| 06271-2500X34 | 06271-3500X34 | 500 | 34H7 | 78  | 45 | 72 | -/10 | -/37,3 | 5   | ø36 x M16 x 112    |
| 06271-2500X40 | 06271-3500X40 | 500 | 40H7 | 78  | 45 | 72 | -/12 | -/43,3 | 5   | ø36 x M16 x 112    |