

商品描述/产品说明



产品说明

材料:钢制。

规格:

经表面淬火和精密打磨处理。

提示:

精密虎钳是一种简单快速定位和固定测量工件的灵活解决方案。工件可通过钳口或可插入钳口的销进行夹紧。因此,也可夹紧带内孔的工件。 利用可更换的导杆可将夹紧宽度从 35 mm 扩展至最大 75 mm。可在彼此成直角的 4 个位置将虎钳放置在检测台上。

随供一个可调节挡块,一组可延伸夹紧宽度至最大 75 mm 的导杆套件 以及四个销和操作工具。


根据要求:


可延伸夹紧宽度至100 mm 或150 mm 的导杆套件。


© norelem www.norelem.com 1/3




图纸









商品概述

订货号	尺寸
	4.5.77
33225-500351	参见图纸

订货号	名称	材料	夹紧范围	供货范围
33225-01	圆柱销	钢制	-	4件套
33225-03	圆柱销	钢制	-	4件套
33225-05	钳口	不锈钢	<3	单个,带固定螺栓
33225-06	V型块钳口	不锈钢	Ø2-Ø10	成对,带固定螺栓
33225-07	V型块钳口	铝制	Ø5-Ø20	成对,带固定螺栓
33225-08	V型块钳口	铝制	≤ Ø30	成对,带固定螺栓

© norelem www.norelem.com 2/3



商品概述