


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚氨酯 (PU) 和钢帘线。


提示：
带梯形型材和增强型钢帘线（相对 T 系列）的齿带。用于均匀分配力和负载下较少齿部变形的优化齿廓。用于较高极限负载和较低皮带伸长度的高性能钢衬。多边效应降低运行更平静。尤其适合在需要精确轴和角度定位时的线性驱动和较低功率传输。聚氨酯皮带可以焊接。皮带已焊接时，可传输的功率减少约 50%。

宽度公差： ± 0.5 mm

厚度公差： ± 0.2 mm

根据要求：
其他长度。
节距 AT5，5 mm 步幅。
节距 AT10，10 mm 步幅。
最大皮带长度 100 m。

图纸



商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	合适的 压板
22059-0510X0500	AT5	10	640	500	22012-05102
22059-0510X1000	AT5	10	640	1000	22012-05102
22059-0510X1500	AT5	10	640	1500	22012-05102
22059-0510X2000	AT5	10	640	2000	22012-05102
22059-0510X2500	AT5	10	640	2500	22012-05102
22059-0510X3000	AT5	10	640	3000	22012-05102
22059-0510X3500	AT5	10	640	3500	22012-05102
22059-0510X4000	AT5	10	640	4000	22012-05102
22059-0510X5000	AT5	10	640	5000	22012-05102
22059-0516X0500	AT5	16	1120	500	22012-05162
22059-0516X1000	AT5	16	1120	1000	22012-05162
22059-0516X1500	AT5	16	1120	1500	22012-05162
22059-0516X2000	AT5	16	1120	2000	22012-05162
22059-0516X2500	AT5	16	1120	2500	22012-05162
22059-0516X3000	AT5	16	1120	3000	22012-05162
22059-0516X3500	AT5	16	1120	3500	22012-05162
22059-0516X4000	AT5	16	1120	4000	22012-05162
22059-0516X5000	AT5	16	1120	5000	22012-05162
22059-0525X0500	AT5	25	1840	500	22012-05252
22059-0525X1000	AT5	25	1840	1000	22012-05252
22059-0525X1500	AT5	25	1840	1500	22012-05252
22059-0525X2000	AT5	25	1840	2000	22012-05252
22059-0525X2500	AT5	25	1840	2500	22012-05252

商品概述

订货号	型材	皮带宽度	拉力 max. N	长度	合适的 压板
22059-0525X3000	AT5	25	1840	3000	22012-05252
22059-0525X3500	AT5	25	1840	3500	22012-05252
22059-0525X4000	AT5	25	1840	4000	22012-05252
22059-0525X5000	AT5	25	1840	5000	22012-05252