

商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制手轮盘。

规格：
黑色 经粉末喷涂处理过。
轮缘经过车削处理。

根据要求：
内四角套筒。

图纸

无手柄



商品概述

订货号	类型 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T
06275-01080X10	定位孔	80	10H7	26	16	31	-	-
06275-01080X12	定位孔	80	12H7	26	16	31	-	-
06275-01100X10	定位孔	100	10H7	31	17	34	-	-
06275-01100X12	定位孔	100	12H7	31	17	34	-	-
06275-01125X12	定位孔	125	12H7	30	18	37	-	-
06275-01125X14	定位孔	125	14H7	30	18	37	-	-
06275-01140X14	定位孔	140	14H7	34	19	34	-	-
06275-01140X15	定位孔	140	15H7	34	19	34	-	-
06275-01160X15	定位孔	160	15H7	40	20	40	-	-
06275-01160X16	定位孔	160	16H7	40	20	40	-	-
06275-01200X18	定位孔	200	18H7	50	24	46	-	-
06275-01200X20	定位孔	200	20H7	50	24	46	-	-
06275-01250X22	定位孔	250	22H7	50	28	49	-	-
06275-01250X24	定位孔	250	24H7	50	28	49	-	-
06275-11080X10	带开槽的定位孔	80	10H7	26	16	31	3	11,4
06275-11080X12	带开槽的定位孔	80	12H7	26	16	31	4	13,8

商品概述

订货号	类型 1	D1	D2	D3	L1	L3	B3	T
06275-11100X10	带开槽的定位孔	100	10H7	31	17	34	3	11,4
06275-11100X12	带开槽的定位孔	100	12H7	31	17	34	4	13,8
06275-11125X12	带开槽的定位孔	125	12H7	30	18	37	4	13,8
06275-11125X14	带开槽的定位孔	125	14H7	30	18	37	5	16,3
06275-11140X14	带开槽的定位孔	140	14H7	34	19	34	5	16,3
06275-11140X15	带开槽的定位孔	140	15H7	34	19	34	5	17,3
06275-11160X15	带开槽的定位孔	160	15H7	40	20	40	5	17,3
06275-11160X16	带开槽的定位孔	160	16H7	40	20	40	5	18,3
06275-11200X18	带开槽的定位孔	200	18H7	50	24	46	6	20,8
06275-11200X20	带开槽的定位孔	200	20H7	50	24	46	6	22,8
06275-11250X22	带开槽的定位孔	250	22H7	50	28	49	6	24,8
06275-11250X24	带开槽的定位孔	250	24H7	50	28	49	8	27,3