

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

调质钢外壳、夹紧螺母和夹紧销为易切削钢材质，经渗碳处理。

规格：

发黑。

额外支付费用，还可提供亚光或者高光泽镀铬型。

提示：

夹紧把手 A (棘轮结构) 为标准规格：

用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开，用在操作空间宽裕的场合。

旋转手柄 180°，切换旋紧方向。

夹紧销 B，特殊类型：

用于在有限的夹紧空间内进行夹紧和松开，用在操作空间狭窄的场合。

切换旋紧方向时不需要旋转手柄。拔出手柄才可切换到下一卡槽。

夹紧器带定位孔 $\varnothing H7$ ，带键槽，DIN 6885 Bl. 1


根据要求：

其他内螺纹、定位孔和内四角。

可提供各级别特殊长度的尺寸“A”，但需要另行支付费用。

特殊类型：夹紧把手 B。

图纸



商品概述

商品概述

订货号	固定方式	尺寸	X	A=手柄长度	A2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	棘轮 齿数
06470-412	带开槽的定位孔	1	12	150	48	22	33	17	22	36	31	4,5	15,5	3	7
06470-414	带开槽的定位孔	2	14	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	8
06470-415	带开槽的定位孔	2	15	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	8
06470-416	带开槽的定位孔	2	16	180	54	27	38	20	26	43	38	6	19	4	8
06470-418	带开槽的定位孔	3	18	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	8
06470-420	带开槽的定位孔	3	20	230	70	35	45	24	30	51	42	6	21	4	8
06470-422	带开槽的定位孔	4	22	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-425	带开槽的定位孔	4	25	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-427	带开槽的定位孔	4	27	300	80	42	56	28	35	61	47	6	23,5	4	9
06470-430	带开槽的定位孔	5	30	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	11
06470-436	带开槽的定位孔	5	36	400	110	60	75	32	38	82	53	7,5	26,5	5	11