

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢 1.0503 (C45)。

规格：
齿部铣削，竖直啮合。
啮合角 20°，亮色。
公差 h6 的经打磨处理的外径。

提示：
齿条通过冒口铣刀铣齿而成。
由此形成针对尺寸 H 和 H1 的公差：
模数 2 之前：-0.2 mm。
模数 2.5 至 3：-0.3 mm。

图纸



商品概述

订货号	模数	B	D	H	H1	L
22425-010060X500	1	6	10	10	9	500
22425-010060X1000	1	6	10	10	9	1000
22425-010060X2000	1	6	10	10	9	2000
22425-015090X500	1,5	9	15	15	13,5	500
22425-015090X1000	1,5	9	15	15	13,5	1000
22425-015090X2000	1,5	9	15	15	13,5	2000
22425-020120X500	2	12	20	20	18	500
22425-020120X1000	2	12	20	20	18	1000
22425-020120X2000	2	12	20	20	18	2000
22425-025150X500	2,5	15	25	25	22,5	500
22425-025150X1000	2,5	15	25	25	22,5	1000
22425-025150X2000	2,5	15	25	25	22,5	2000
22425-030180X500	3	18	30	30	27	500
22425-030180X1000	3	18	30	30	27	1000
22425-030180X2000	3	18	30	30	27	2000