


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

A 型：

工具钢，材料硬度 58-62 HRC。

表面均经过精磨处理。

B 型：

易切削钢配有 PTFE 滑动衬带。

滑动衬带为自润滑型。

订购须知：

对于整套驱动装置，需要规格 6 的轨道，长度 300 mm 的导轨和 100 mm 的行程。

2 x 21054-1060300

2 x 21054-2060200

(提供长度 L 的数据，例如：300 代表 $L = 300 \text{ mm}$)

提示：

在正常安装条件下，可以以最大 15 m/min 的润滑状态移动。

摩擦系数可根据润滑情况按 0.04-0.08 计算。

使用市场常用的导轨润滑油进行润滑。

纵向导轨用于移动、加工和定位。

应用：

- 工业自动化
- 机床
- 特种机床
- 工装夹具
- 测量装置


温度范围：

-40 °C 至 +80 °C。

优点：

- 无粘滑运动
- 极好的自润滑特性
- 高耐磨性
- 极好的减震效果
- 耐脏、抗撞击和冲击

图纸



商品概述

订货号	类型	B	B1	B2	C	D1	D2	D3	E	H	K	L	L1	L2	F N
21054-1020030	A	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	30	7,5	1x15	120
21054-2020030	B	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	30	7,5	1x15	120
21054-1020045	A	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	45	7,5	2x15	180
21054-2020045	B	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	45	7,5	2x15	180
21054-1020060	A	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	60	7,5	3x15	240
21054-2020060	B	12	7	2,5	7,5	M3	2,55	4,4	0,5	6	2,1	60	7,5	3x15	240
21054-1030050	A	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	50	12,5	1x25	142
21054-2030050	B	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	50	12,5	1x25	142
21054-1030075	A	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	75	12,5	2x25	213
21054-2030075	B	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	75	12,5	2x25	213
21054-1030100	A	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	100	12,5	3x25	285
21054-2030100	B	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	100	12,5	3x25	285
21054-1030125	A	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	125	12,5	4x25	356
21054-2030125	B	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	125	12,5	4x25	356
21054-1030150	A	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	150	12,5	5x25	427
21054-2030150	B	18	9	3,5	10,8	M4	3,3	6	0,6	8	3,1	150	12,5	5x25	427
21054-1060100	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	100	25	1x50	684
21054-2060100	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	100	25	1x50	684
21054-1060150	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	150	25	2x50	1026
21054-2060150	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	150	25	2x50	1026
21054-1060200	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	200	25	3x50	1368
21054-2060200	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	200	25	3x50	1368
21054-1060250	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	250	25	4x50	1710
21054-2060250	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	250	25	4x50	1710
21054-1060300	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	300	25	5x50	2052
21054-2060300	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	300	25	5x50	2052
21054-1060350	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	350	25	6x50	2394
21054-2060350	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	350	25	6x50	2394
21054-1060400	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	400	25	7x50	2736
21054-2060400	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	400	25	7x50	2736
21054-1060500	A	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	500	25	9x50	3420
21054-2060500	B	31	16	6	19,3	M6	5,3	10	1	15	5,2	500	25	9x50	3420
21054-1090200	A	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	200	50	1x100	2390
21054-2090200	B	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	200	50	1x100	2390
21054-1090300	A	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	300	50	2x100	3586
21054-2090300	B	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	300	50	2x100	3586
21054-1090400	A	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	400	50	3x100	4781
21054-2090400	B	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	400	50	3x100	4781
21054-1090500	A	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	500	50	4x100	5976
21054-2090500	B	44	23,5	9	28	M8	6,8	11	1,2	22	6,2	500	50	4x100	5976

商品概述
