



产品说明

材料：
外壳为钢制。
磁芯材质为 NdFeB (钕)。
橡胶保护套 TPE。

规格：
外壳，镀锌。
橡胶保护套，黑色。


提示：
带内螺纹的带座磁铁，带遮盖保护。通过橡胶保护套保护敏感的表面。
通过橡胶保护套，摩擦系数提高，从而获得了较高的侧面附着摩擦力。

温度范围：
最大 60 °C。

装配：
理想吸附在具有敏感表面的金属板上。

图纸提示：
1) 附着面

图纸



商品概述

订货号	类型	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	吸力 N
09112-10-14331	A	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	-	105
09112-10-24331	B	31	10	M4	6,9	6	4,5	43	25	146