


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
聚缩醛 (POM) 或聚酮 (PK)。

规格：
注塑，竖直啮合。啮合角 20°。经过切削加工的钻孔。
白色聚缩醛。
象牙色聚酮。


提示：
聚缩醛：高硬度、低摩擦系数的标准材料。
聚缩醛：由于具有极高的耐磨性、极佳的摩擦性能，因此使用寿命更长、功率传输更高、更高防轮齿断裂性的材料。
可在水和其他介质中使用。

注塑齿轮内部可能出现因生产条件产生的缩松点。在钻孔或开槽时，可能看到它们。这样不影响其功能。

温度范围：
-40 °C 至 +140 °C (考虑应力强度和持续时间) 。

说明：
表格中说明的扭矩仅涉及啮合，这时既不考虑轴直径，也不考虑滑键尺寸等。承重能力的计算以齿面凹坑承重能力以及出现的齿根应力为基础。齿轮的相应承重能力取决于大量的因素，因此说明的值仅为参考值，以方便选择。扭矩信息是指一个齿轮。根据节圆直径、啮合齿轮等，得出确定可传输扭矩必不可少的重合度。在最简单的直齿啮合情况下，在实践中通常的接触比为 1.1 至 1.25。为了扩大重合度，使用带小模块的大齿数。良好的端面重合度可减少点蚀等损伤。

图纸



商品概述

订货号	主体材料	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	最大扭矩 Ncm
22402-1300012	聚缩醛	12	42	36	12	24	-	19	19	34	322,3
22402-1300013	聚缩醛	13	45	39	12	24	-	19	19	34	349

商品概述

订货号	主体材料	齿数	D	D1	D2	D3	D4	B	B1	L	最大扭矩 Ncm
22402-1300014	聚缩醛	14	48	42	12	24	-	19	19	34	376
22402-1300015	聚缩醛	15	51	45	12	24	30,5	19	8	34	402,9
22402-1300016	聚缩醛	16	54	48	12	24	30,5	19	8	34	429,7
22402-1300017	聚缩醛	17	57	51	12	24	30,5	19	8	34	456,6
22402-1300018	聚缩醛	18	60	54	12	24	38	19	8	34	483,4
22402-1300019	聚缩醛	19	63	57	12	24	38	19	8	34	510,3
22402-1300020	聚缩醛	20	66	60	12	24	38	19	8	34	537,2
22402-1300021	聚缩醛	21	69	63	12	24	45	19	8	34	564
22402-1300022	聚缩醛	22	72	66	12	24	45	19	8	34	590,9
22402-1300023	聚缩醛	23	75	69	12	24	52	19	8	34	617,7
22402-1300024	聚缩醛	24	78	72	12	24	52	19	8	34	644,6
22402-1300025	聚缩醛	25	81	75	14	28	58	19	8	34	671,5
22402-1300026	聚缩醛	26	84	78	14	28	58	19	8	34	698,3
22402-1300027	聚缩醛	27	87	81	14	28	58	19	8	34	725,2
22402-1300028	聚缩醛	28	90	84	14	28	65	19	8	34	752,1
22402-1300030	聚缩醛	30	96	90	14	28	68	19	8	34	805,8
22402-1300032	聚缩醛	32	102	96	16	32	69	19	8	34	859,5
22402-1300033	聚缩醛	33	105	99	16	32	69	19	8	34	886,4
22402-1300034	聚缩醛	34	108	102	16	32	78	19	8	34	913,2
22402-1300035	聚缩醛	35	111	105	16	32	78	19	8	34	940,1
22402-1300038	聚缩醛	38	120	114	16	32	87	19	8	34	1020,7
22402-1300040	聚缩醛	40	126	120	16	32	93	19	8	34	1074,4
22402-1300045	聚缩醛	45	141	135	16	32	108	19	8	34	1208,7
22402-1300050	聚缩醛	50	156	150	20	40	133	19	8	34	1343
22402-1300055	聚缩醛	55	171	165	20	40	148	19	8	34	1477,3
22402-1300060	聚缩醛	60	186	180	20	40	163	19	8	34	1611,6
-	聚缩醛	65	201	195	20	40	178	19	8	34	1745,9
22402-1300070	聚缩醛	70	216	210	20	40	193	19	8	34	1880,2
22402-1300075	聚缩醛	75	231	225	20	40	208	19	8	34	2014,5
22402-2300012	或聚酮	12	42	36	12	24	-	19	19	34	338,4
-	或聚酮	13	45	39	12	24	-	19	19	34	366,6
22402-2300014	或聚酮	14	48	42	12	24	-	19	19	34	394,8
22402-2300015	或聚酮	15	51	45	12	24	30,5	19	8	34	423
22402-2300016	或聚酮	16	54	48	12	24	30,5	19	8	34	451,2
22402-2300017	或聚酮	17	57	51	12	24	30,5	19	8	34	479,4
22402-2300018	或聚酮	18	60	54	12	24	38	19	8	34	507,6
22402-2300019	或聚酮	19	63	57	12	24	38	19	8	34	535,8
22402-2300020	或聚酮	20	66	60	12	24	38	19	8	34	564
-	或聚酮	21	69	63	12	24	45	19	8	34	592,2
22402-2300022	或聚酮	22	72	66	12	24	45	19	8	34	620,4
22402-2300023	或聚酮	23	75	69	12	24	52	19	8	34	648,6
22402-2300024	或聚酮	24	78	72	12	24	52	19	8	34	676,8
22402-2300025	或聚酮	25	81	75	14	28	58	19	8	34	705,1
22402-2300026	或聚酮	26	84	78	14	28	58	19	8	34	733,3
-	或聚酮	27	87	81	14	28	58	19	8	34	761,5
22402-2300028	或聚酮	28	90	84	14	28	65	19	8	34	789,7
22402-2300030	或聚酮	30	96	90	14	28	68	19	8	34	846,1
22402-2300032	或聚酮	32	102	96	16	32	69	19	8	34	902,5
22402-2300033	或聚酮	33	105	99	16	32	69	19	8	34	930,7
22402-2300034	或聚酮	34	108	102	16	32	78	19	8	34	958,9
22402-2300035	或聚酮	35	111	105	16	32	78	19	8	34	987,1
22402-2300038	或聚酮	38	120	114	16	32	87	19	8	34	1071,7
22402-2300040	或聚酮	40	126	120	16	32	93	19	8	34	1128,1
22402-2300045	或聚酮	45	141	135	16	32	108	19	8	34	1269,1
22402-2300050	或聚酮	50	156	150	20	40	133	19	8	34	1410,1
22402-2300055	或聚酮	55	171	165	20	40	148	19	8	34	1551,2
22402-2300060	或聚酮	60	186	180	20	40	163	19	8	34	1692,2
22402-2300065	或聚酮	65	201	195	20	40	178	19	8	34	1833,2
22402-2300070	或聚酮	70	216	210	20	40	193	19	8	34	1974,2
22402-2300075	或聚酮	75	231	225	20	40	208	19	8	34	2115,2

商品概述
