



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理 强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置，可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。

装配：
通过六角松开螺栓。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089

图纸提示：
A 型：不带紧固螺母
B 型：带紧固螺母

1) 带标记环

