

## 产品说明

材料：  
钢制：  
顶销硬化处理 强度等级 5.8。

不锈钢：  
顶销硬化处理。  
螺纹套筒 1.4305。  
顶销 1.4034。

黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。

规格：  
钢制：  
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：  
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。






提示：  
使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。通过防扭转确保销钉与套筒的位置不发生变化。起动斜坡通过单侧横向力可以自动压出销钉。将螺栓松开至销钉上的标记位置，可以以 60° 的格距旋转起动斜坡。

装配：  
通过六角松开螺栓。


根据要求：  
特殊类型。

附件：  
间隔环 03089。  
连接嵌入件  
用于薄壁部件 03094-10。

图纸提示：  
1) 带标记环



图纸



商品概述

订货号	类型	主体材料	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-10-12061	A	钢制	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-12060	A	钢制	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-13081	A	钢制	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-13080	A	钢制	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-012061	A	不锈钢	6	M12x1,5	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-012060	A	不锈钢	6	M12	25	49,7	20	8	17	4	14	8	14
03089-10-013081	A	不锈钢	8	M16x1,5	33	66	26	10	23	6	19	20	35
03089-10-013080	A	不锈钢	8	M16	33	66	26	10	23	6	19	20	35