

商品描述/产品说明

产品说明

材料：

主体和钢制夹钳。

直径在 100 及以上的主体采用铝制，钢制夹钳。

规格：

主体经亮色处理，夹钳经硬化和亮色处理。

直径在 100 及以上的主体经硬质阳极氧化处理，夹钳经硬化、亮色处理。

提示：

这种爪式卡盘专用于要求低夹紧力但是高精度度的情况。用于以内部和外部夹紧方式夹紧回转工件。简单地用手或通过随附的锁紧手柄转动夹紧环来夹紧工件。经硬化处理的卡爪朝外分阶梯递减或相反。双号标记的每种卡爪为相反形式的。卡爪上的代码朝外，必须与主体上的代码一致。

爪式夹盘 D=50 带有操作工具，带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 ($\varnothing 2$ mm)。

爪式夹盘 D=64 带有操作工具，带有三个长度分别为 12 和 18 mm 的销钉 ($\varnothing 2$ mm)。

爪式夹盘 D=104 带有操作工具，带有三个长度分别为 12、18 和 24 mm 的销钉 ($\varnothing 3$ mm)。

爪式夹盘 D=160 带有操作工具，带有三个长度分别为 18 和 24 mm 的销钉 ($\varnothing 4$ mm)。

销钉可插入卡爪顶部，用于增强小型部件的夹紧力。这些销钉均可拆卸。

径跳 < 0.03 mm



端跳 < 0.01 mm

重复夹紧精度 < 0.01 mm

图纸提示：

1) 下方的卡盘连接尺寸为 100 和 160 mm。





商品概述

订货号	主体材料	A1	A2	A3	A4	D	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	H	H1	H2
33226-50	钢制	1-18	18-36	36-54	-	50	34,8	16,8	52,5	11	-	17-35	35-53	-	37,5	28	4
33226-64	钢制	1-30	18-48	36-66	-	64	34,8	16,8	66	13	-	17-47	35-65	-	37,5	28	4
33226-100	铝制	1-40	28-66	48-84	68-102	104	60	40	105,5	18	89	20-60	40-80	60-100	48	33	4,5
33226-160	铝制	2,5-70	42-120	100-160	-	160	82	38	164	34	96	38-100	90-160	-	78,5	53	10