


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

把手和压紧旋钮，不锈钢 1.4305。

销钉，不锈钢 1.4305。

顶珠，不锈钢 1.4125。

压力弹簧，不锈钢 1.4310。

规格：

亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工作。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

优点：

可跨越很大距离连接。

应用极为灵活，因为螺栓的长度无需与部件的宽度相匹配。


根据要求：

其他螺栓长度。


附件：

快锁插销的固定衬套，带齿顶锁定装置 03425。

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D5	L	L1	L2	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-10-001205050	A	11,5	5	5,5	10	1,5	3	47	25	50	11	5	10
03415-10-001205100	A	11,5	5	5,5	10	1,5	3	97	25	100	11	5	10
03415-10-001205150	A	11,5	5	5,5	10	1,5	3	147	25	150	11	5	10
03415-10-001206050	A	11,5	6	6,85	10	2	3	47	25	50	11	6	14
03415-10-001206100	A	11,5	6	6,85	10	2	3	97	25	100	11	6	14
03415-10-001206150	A	11,5	6	6,85	10	2	3	147	25	150	11	6	14
03415-10-001508100	A	15,5	8	9,5	13,5	3	3,5	96,5	33	100	15	8	26
03415-10-001508150	A	15,5	8	9,5	13,5	3	3,5	146,5	33	150	15	8	26
03415-10-001508200	A	15,5	8	9,5	13,5	3	3,5	196,5	33	200	15	8	26

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D5	L	L1	L2	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-10-001510100	A	15,5	10	12	13,5	4	3,5	96,5	33	100	15	10	40
03415-10-001510150	A	15,5	10	12	13,5	4	3,5	146,5	33	150	15	10	40
03415-10-001510200	A	15,5	10	12	13,5	4	3,5	196,5	33	200	15	10	40
03415-10-002112150	A	22	12	14,5	20	4,5	3,5	146,5	39,5	150	21	12	57
03415-10-002112200	A	22	12	14,5	20	4,5	3,5	196,5	39,5	200	21	12	57
03415-10-002112250	A	22	12	14,5	20	4,5	3,5	246,5	39,5	250	21	12	57
03415-10-002116150	A	22	16	19	20	6,5	4	146	39,5	150	21	16	100
03415-10-002116200	A	22	16	19	20	6,5	4	196	39,5	200	21	16	100
03415-10-002116250	A	22	16	19	20	6,5	4	246	39,5	250	21	16	100