


商品描述/产品说明



产品说明

材料：

把手和压紧旋钮，不锈钢 1.4305。

销钉，不锈钢 1.4305。

顶珠，不锈钢 1.4125。

压力弹簧和吊环，不锈钢 1.4310。

规格：

亮色。

提示：

快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。

按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠，并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮，顶珠重新锁紧，形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = $S \cdot \tau \cdot a_B \max$.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。

这些是不具约束力的指导值，未考虑安全因素，且不承担任何责任。给出的数值仅供参考，并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。

优点：

可跨越很大距离连接。

应用极为灵活，因为螺栓的长度无需与部件的宽度相匹配。


根据要求：

其他螺栓长度。


附件：

快锁插销的固定衬套，带齿顶锁定装置 03425。

商品描述/产品说明



图纸



商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-10-101205050	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	47	25	34,6	16,6	50	11	5	10
03415-10-101205100	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	97	25	34,6	16,6	100	11	5	10
03415-10-101205150	B	11,5	5	5,5	10	18,3	1,5	3	147	25	34,6	16,6	150	11	5	10
03415-10-101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	47	25	34,6	16,6	50	11	6	14
03415-10-101206100	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	97	25	34,6	16,6	100	11	6	14
03415-10-101206150	B	11,5	6	6,85	10	18,3	2	3	147	25	34,6	16,6	150	11	6	14
03415-10-101508100	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	8	26
03415-10-101508150	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	8	26
03415-10-101508200	B	15,5	8	9,5	13,5	24	3	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	8	26
03415-10-101510100	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	96,5	33	46,7	22,7	100	15	10	40

商品概述

订货号	类型	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	安装孔 H11	双边径向力 max. kN
03415-10-101510150	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	146,5	33	46,7	22,7	150	15	10	40
03415-10-101510200	B	15,5	10	12	13,5	24	4	3,5	196,5	33	46,7	22,7	200	15	10	40
03415-10-102112150	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	146,5	39,5	59,3	30,3	150	21	12	57
03415-10-102112200	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	196,5	39,5	59,3	30,3	200	21	12	57
03415-10-102112250	B	22	12	14,5	20	33	4,5	3,5	246,5	39,5	59,3	30,3	250	21	12	57
03415-10-102116150	B	22	16	19	20	33	6,5	4	146	39,5	59,3	30,3	150	21	16	100
03415-10-102116200	B	22	16	19	20	33	6,5	4	196	39,5	59,3	30,3	200	21	16	100
03415-10-102116250	B	22	16	19	20	33	6,5	4	246	39,5	59,3	30,3	250	21	16	100