5 轴夹具


功能

该 5 轴夹具已是第 3 代用于 5 轴铣床的夹具。

新一代通过手摇柄以及 5 轴夹具紧凑型系列表现出色的夹紧原理而大幅提升了操作便利性。

5 轴夹具既可充当坯料夹紧的台钳,又可作为侧方夹紧的定心夹具 -> 功能合 2 为 1

巨大的夹持力可满足各类要求,适用于短刀具的理想进给条件并具备极高的刚性,这些特点为铣床用户带来了更多的优势。



- 1 底板
- 2 定位元件
- 3 夹紧元件
- 4 夹钳
- 5 延长轴和丝杠
- 6 夹紧件,带螺母
- 7 预定心装置的止动顶销


优点:

- 台钳与定心夹具合 2 为 1
- ■通过集成的侧方夹紧功能进行夹紧
- ■通过手摇柄实现快速调整
- ■直接在工件上实现的极高夹持力
- ■系统中的最高刚性
- 刀具从各个方向都易于接近





技术说明 台钳与侧方夹紧块装置的区别

夹紧坯件/台钳原理



侧方夹紧







夹钳(红色)的一侧开启 -> 可作为台钳



夹钳两侧闭合 -> 可用作具有侧方夹紧功能的定心夹具

应用示例

5 轴夹具在应用中作为夹紧坯料的台钳。左侧红色夹钳已张 开。通过手摇柄实现了快速调整。通过扭矩扳手来传递作 用力。



利用定心夹具功能来实现侧方夹紧。

两个夹钳均已关闭,施加作用力时(过度弯曲相邻的夹爪) 在工件支撑面上产生一个侧方夹紧效果。



5 轴铣床上的 5 面加工。

理想的进给条件,适用于直接在 5 轴铣床上进行加工的刀具。



