


商品描述/产品说明



产品说明

材料：
壳体：钢制。
滑脂枪头：压铸锌。

提示：
压杆式滑脂枪符合 DIN 1283
可安装 400 g 滑脂罐或 500 cm³ 散装滑脂。泵活塞与缸体配合精度高。
因此可防止润滑脂泄漏。滑脂枪管拧半圈即可快速加压。

交付时随附铠装软管和油嘴口。

商品概述

订货号	类型 1	类型 2	填充方式	介质
97990-11-111500	标准型	用于 DIN 71412 标准的锥形注油嘴	滑脂罐，散装滑脂	滑脂 20 °C 时稠度级别高达 2 级
97990-11-121500	优质	用于 DIN 71413 标准的锥形注油嘴	滑脂罐，散装滑脂，滑脂灌装器	滑脂 20 °C 时稠度级别高达 3 级

订货号	压力 bar	断裂压力 bar	输送能力 每次行程 cm ³	连接螺纹	连接	嘴口
97990-11-111500	400 bar	850 bar	1,2	M10x1	铠装软管 Ø8x300	液压注油嘴
97990-11-121500	600 bar	900 bar	1,2	M10x1	铠装软管 Ø11x300	精密注油嘴