



产品说明

材料：

把手为精密铸造件 1.4308。

其他钢制部件 1.4305。

规格：

把手经电解或抛光处理。

亮色钢件。


根据要求：

其他内螺纹和特殊类型。


尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。



抬起
脱开



图纸



06454 inch 带内螺纹的不锈钢锁紧手柄，电解抛光或喷砂处理，不锈钢螺纹嵌入件 - inch



商品概述

订货号	主体颜色	尺寸	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	齿数
06454-1A0	经电解抛光处理	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-1A1	经电解抛光处理	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-1A2	经电解抛光处理	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-2A2	经电解抛光处理	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-2A3	经电解抛光处理	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-3A3	经电解抛光处理	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-3A4	经电解抛光处理	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-4A4	经电解抛光处理	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-4A5	经电解抛光处理	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-5A5	经电解抛光处理	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-5A6	经电解抛光处理	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-1A0153	喷丸	1	10-24	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-1A1153	喷丸	1	10-32	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-1A2153	喷丸	1	1/4-20	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-2A2153	喷丸	2	1/4-20	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-2A3153	喷丸	2	5/16-18	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-3A3153	喷丸	3	5/16-18	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-3A4153	喷丸	3	3/8-16	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-4A4153	喷丸	4	3/8-16	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-4A5153	喷丸	4	1/2-13	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-5A5153	喷丸	5	1/2-13	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-5A6153	喷丸	5	5/8-11	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26