

INCH
Parts



产品说明

材料：

玻璃纤维增强型塑料材质的把手，配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。

规格：

钢制部件经黑色氧化。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753





订货号	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06610-1A0ΔX	1	10-24	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX	1	10-32	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX	1	1/4-20	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX	2	1/4-20	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX	2	5/16-18	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX	2	3/8-16	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX	3	5/16-18	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX	3	3/8-16	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX	4	3/8-16	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5ΔX	4	1/2-13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5ΔX	5	1/2-13	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6ΔX	5	5/8-11	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

