


## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
钢 1.0503 (C45)。

规格：  
齿部铣削，竖直啮合。  
压力角 20°，亮色。

提示：  
30 齿以内带单侧凸缘，32 齿起为盘形。正齿轮有定心孔或经过预钻孔（这可能因生产技术而异）。因此，表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者，客户也可以使用衬套来减小直径。

图纸提示：  
A 型: 带台阶  
B 型: 不带台阶

## 图纸



## 商品概述

| 订货号              | 类型 | B  | D   | D1  | D2<br>max. | D3  | L  | 模数 | 齿数 |
|------------------|----|----|-----|-----|------------|-----|----|----|----|
| 22400-0150500012 | A  | 50 | 70  | 60  | 20         | 45  | 75 | 5  | 12 |
| 22400-0150500013 | A  | 50 | 75  | 65  | 20         | 50  | 75 | 5  | 13 |
| 22400-0150500014 | A  | 50 | 80  | 70  | 20         | 55  | 75 | 5  | 14 |
| 22400-0150500015 | A  | 50 | 85  | 75  | 20         | 60  | 75 | 5  | 15 |
| 22400-0150500016 | A  | 50 | 90  | 80  | 20         | 65  | 75 | 5  | 16 |
| 22400-0150500017 | A  | 50 | 95  | 85  | 20         | 70  | 75 | 5  | 17 |
| 22400-0150500018 | A  | 50 | 100 | 90  | 20         | 70  | 75 | 5  | 18 |
| 22400-0150500019 | A  | 50 | 105 | 95  | 20         | 70  | 75 | 5  | 19 |
| 22400-0150500020 | A  | 50 | 110 | 100 | 20         | 80  | 75 | 5  | 20 |
| 22400-0150500021 | A  | 50 | 115 | 105 | 20         | 80  | 75 | 5  | 21 |
| 22400-0150500022 | A  | 50 | 120 | 110 | 20         | 80  | 75 | 5  | 22 |
| 22400-0150500023 | A  | 50 | 125 | 115 | 20         | 90  | 75 | 5  | 23 |
| 22400-0150500024 | A  | 50 | 130 | 120 | 20         | 90  | 75 | 5  | 24 |
| 22400-0150500025 | A  | 50 | 135 | 125 | 20         | 90  | 75 | 5  | 25 |
| 22400-0150500026 | A  | 50 | 140 | 130 | 20         | 100 | 75 | 5  | 26 |
| 22400-0150500027 | A  | 50 | 145 | 135 | 20         | 100 | 75 | 5  | 27 |
| 22400-0150500028 | A  | 50 | 150 | 140 | 25         | 100 | 75 | 5  | 28 |
| 22400-0150500029 | A  | 50 | 155 | 145 | 25         | 110 | 75 | 5  | 29 |
| 22400-0150500030 | A  | 50 | 160 | 150 | 25         | 110 | 75 | 5  | 30 |
| 22400-0250500032 | B  | 50 | 170 | 160 | 25         | -   | -  | 5  | 32 |

## 商品概述

| 订货号              | 类型 | B  | D   | D1  | D2<br>max. | D3 | L | 模数 | 齿数  |
|------------------|----|----|-----|-----|------------|----|---|----|-----|
| 22400-0250500035 | B  | 50 | 185 | 175 | 25         | -  | - | 5  | 35  |
| 22400-0250500038 | B  | 50 | 200 | 190 | 25         | -  | - | 5  | 38  |
| 22400-0250500040 | B  | 50 | 210 | 200 | 25         | -  | - | 5  | 40  |
| 22400-0250500045 | B  | 50 | 235 | 225 | 30         | -  | - | 5  | 45  |
| 22400-0250500048 | B  | 50 | 250 | 240 | 30         | -  | - | 5  | 48  |
| 22400-0250500050 | B  | 50 | 260 | 250 | 30         | -  | - | 5  | 50  |
| 22400-0250500052 | B  | 50 | 270 | 260 | 30         | -  | - | 5  | 52  |
| 22400-0250500055 | B  | 50 | 285 | 275 | 30         | -  | - | 5  | 55  |
| 22400-0250500057 | B  | 50 | 295 | 285 | 30         | -  | - | 5  | 57  |
| 22400-0250500060 | B  | 50 | 310 | 300 | 30         | -  | - | 5  | 60  |
| 22400-0250500065 | B  | 50 | 335 | 325 | 30         | -  | - | 5  | 65  |
| 22400-0250500070 | B  | 50 | 360 | 350 | 30         | -  | - | 5  | 70  |
| 22400-0250500075 | B  | 50 | 385 | 375 | 30         | -  | - | 5  | 75  |
| 22400-0250500076 | B  | 50 | 390 | 380 | 30         | -  | - | 5  | 76  |
| 22400-0250500080 | B  | 50 | 410 | 400 | 30         | -  | - | 5  | 80  |
| 22400-0250500085 | B  | 50 | 435 | 425 | 30         | -  | - | 5  | 85  |
| 22400-0250500090 | B  | 50 | 460 | 450 | 30         | -  | - | 5  | 90  |
| 22400-0250500095 | B  | 50 | 485 | 475 | 30         | -  | - | 5  | 95  |
| 22400-0250500100 | B  | 50 | 510 | 500 | 30         | -  | - | 5  | 100 |
| 22400-0250500110 | B  | 50 | 560 | 550 | 30         | -  | - | 5  | 110 |
| 22400-0250500114 | B  | 50 | 580 | 570 | 30         | -  | - | 5  | 114 |