

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制：
顶销硬化处理：
强度等级 5.8。

不锈钢：
顶销硬化处理。
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。


规格：
钢制：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢：
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。

根据要求：
特殊类型。

图纸



商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-21903AJ	03089-201903AJ	03089-211903AJ	A	3	1/4-28	14	33	12	5	10	5	8	0,8	4,5	12

商品概述

订货号 钢制 经硬化处理	订货号 不锈 钢 经硬化处理	订货号 不锈 钢 未硬化处理	类 型	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	行 程 S	SW1	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03089-21004AK	03089-201004AK	03089-211004AK	A	4	5/16-24	18	40,5	15	6	13	6	10	1	6	15
03089-21105AL	03089-201105AL	03089-211105AL	A	5	3/8-24	21	46,5	17	7	15	8	13	1,3	5	16
03089-21206A5	03089-201206A5	03089-211206A5	A	6	1/2-13	25	55	20	8	17	9	14	1,8	6	18
03089-21308A6	03089-201308A6	03089-211308A6	A	8	5/8-11	33	72	26	10	23	12	19	2,3	15	45
03089-21410A7	03089-201410A7	03089-211410A7	A	10	3/4-10	33	79	28	12	25	15	22	2,8	15	43
03089-21412AO	03089-201412AO	03089-211412AO	A	12	3/4-16	33	84	28	14	25	18	22	2,8	15	51
03089-21516A8	03089-201516A8	03089-211516A8	A	16	1-8	40	104	32	18	28	24	27	3,2	20	50