



INCH
Parts



产品说明

材料：
顶销硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理：
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。


蘑菇型把手 1.4305，电解抛光。

规格：
顶销抛光处理，亮色。

提示：
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽，配合旋钮垫片的使用。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。



商品概述

订货号	尺寸	主体材料	主体表面	类型	D	D1	D2	L	L1	L2	行程 S	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N	订货号
03093-001903AJ	9	不锈钢	经硬化处理	G	3	1/4-28	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	03094-99
03093-001004AK	0	不锈钢	经硬化处理	G	4	5/16-24	18	43	21	18	4	1	6	12	03094-90
03093-001105AL	1	不锈钢	经硬化处理	G	5	3/8-24	21	50	24	21	5	1,3	5	12	03094-91
03093-001206A5	2	不锈钢	经硬化处理	G	6	1/2-13	25	59	28	25	6	1,8	6	14	03094-92
03093-001308A6	3	不锈钢	经硬化处理	G	8	5/8-11	33	77	36	33	8	2,3	15	35	03094-93
03093-001410A7	4	不锈钢	经硬化处理	G	10	3/4-10	33	83	40	33	10	2,6	15	34	03094-94
03093-001412AO	4	不锈钢	经硬化处理	G	12	3/4-16	33	87	42	33	12	2,8	15	39	03094-94
03093-001516A8	5	不锈钢	经硬化处理	G	16	1-8	40	106	50	40	16	3,2	20	46	03094-95
03093-111903AJ	9	不锈钢	未硬化处理	G	3	1/4-28	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	03094-99
03093-111004AK	0	不锈钢	未硬化处理	G	4	5/16-24	18	43	21	18	4	1	6	12	03094-90
03093-111105AL	1	不锈钢	未硬化处理	G	5	3/8-24	21	50	24	21	5	1,3	5	12	03094-91
03093-111206A5	2	不锈钢	未硬化处理	G	6	1/2-13	25	59	28	25	6	1,8	6	14	03094-92
03093-111308A6	3	不锈钢	未硬化处理	G	8	5/8-11	33	77	36	33	8	2,3	15	35	03094-93
03093-111410A7	4	不锈钢	未硬化处理	G	10	3/4-10	33	83	40	33	10	2,6	15	34	03094-94
03093-111412AO	4	不锈钢	未硬化处理	G	12	3/4-16	33	87	42	33	12	2,8	15	39	03094-94
03093-111516A8	5	不锈钢	未硬化处理	G	16	1-8	40	106	50	40	16	3,2	20	46	03094-95