

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制版本：
钢制螺纹套筒。
钢制柱塞顶销。
热塑性 PPA (耐高温) 把手玻璃纤维增强。

规格：
钢设计：
螺纹套筒 黑色氧化。
柱塞顶销硬化，经打磨和黑色氧化。

RAL7021 黑灰把手。

提示：
使用锁紧柱塞防止锁紧位置由于侧向力发生移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。这种柱塞顶销通过偏心把手实现复位。当把手移过偏心轮的死点处时，锁紧柱塞保持解锁状态。
符合人体工学的偏心把手操作方便，省力。

温度范围：
根据 IEC 216，持续工作温度最高为 160 °C。
短时工作温度最高为 250 °C。


优点：
操作简便快捷。
适用于高温应用。
集成锁定功能。

根据要求：
特殊类型。

附件：
间隔环 03089
锁紧柱塞的定位衬套 03099-50
固定支架 03099

图纸提示：
A 型：不带紧固螺母
B 型：带紧固螺母

图纸



商品概述

订货号	主体材料	组件颜色	类型	锁紧螺母	A	A1	B	B1	D	D1	行程 S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	Fx30°	初始位置 弹簧弹力 F1 约 N	终点位置 弹簧弹力 F2 约 N
03090-8105AL	钢制	黑色	A	不带锁紧螺母	31,7	41,7	17,9	12,9	5	3/8-24	5	39	17	7	15	13	-	1,3	5	12
03090-8206A5	钢制	黑色	A	不带锁紧螺母	31,6	41,7	17,9	12,9	6	1/2-13	6	44	20	8	17	14	-	1,8	6	14
03090-8308A6	钢制	黑色	A	不带锁紧螺母	55,5	67,8	26,9	19,4	8	5/8-11	8	56,9	26	10	23	19	-	2,3	15	35
03090-8410A7	钢制	黑色	A	不带锁紧螺母	53,4	67,8	26,9	19,4	10	3/4-10	10	62,9	28	12	25	22	-	2,8	15	34
03090-9105AL	钢制	黑色	B	带锁紧螺母	31,7	41,7	17,9	12,9	5	3/8-24	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
03090-9206A5	钢制	黑色	B	带锁紧螺母	31,6	41,7	17,9	12,9	6	1/2-13	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
03090-9308A6	钢制	黑色	B	带锁紧螺母	55,5	67,8	26,9	19,4	8	5/8-11	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
03090-9410A7	钢制	黑色	B	带锁紧螺母	53,4	67,8	26,9	19,4	10	3/4-10	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34

商品概述
