

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
 钢制本体。
 塑料/毛毡刮板。
 橡胶制纵向密封唇。
 钢制辊轮 1.3505。


规格：
 镀锌滚子。

提示：
 具有终生润滑滚子轴承和刮板的滚子滑块，可在运行期间润滑系统。
 通过简单调整中间偏心辊，可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子滑块。
 最高 7 m/s 的高移动速度和极低噪音（比滚珠轴承系统更快速和更安静）。

刮板配有浸油毡。这种毛毡与滚道持续接触，可以确保完美的润滑效果。可以通过前面的润滑点用加油机给毛毡重新注油。

根据要求：
 滚子滑块带 4 或 5 个滚子。

图纸



商品概述

订货号	尺寸	A1	A2	B	B1	B2	D	E	E1	H	H1	L	L1	C 动态 N	C0Y N	C0Z N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21322-18070	18	52	20	16	18	17	M5	9	25	16,5	7,2	78	70	1530	820	260	1,5	4,7	8,2
21322-28097	28	78	35	24,9	28	26,45	M5	9,5	31	24	9,7	108	97	4260	2170	640	6,2	16	27,2
21322-43139	43	114	55	39,5	43	41,25	M8	12,5	42	37	14,5	150	139	12280	5500	1570	23,6	60	104,5

