

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
钢制轨道。
钢制球轴承保持架。
钢制滚珠。

规格：
镀锌轨道。
球轴承保持架镀锌。
经硬化处理的滚珠。

订购须知：
成对出售。

提示：

两侧部分伸出的伸缩滑轨中，冲程小于安装长度。这是一种在摩擦小和侧方稳定性高的引导抽屉或类似装置的经济型解决方案。门锁位于中间位置。通过支撑角铁可在内轨的侧面旋紧。伸缩滑轨的动态承载能力在充分利用拉伸距离时，为垂直安装的伸缩滑轨对提供最大负载能力。指定的负载能力以 450 mm 轨道距离确定，为 50,000 周期时的最大值。


不适合水平安装。

固定螺栓的头部高度不可超过 2.5 毫米，否则可能导致与其他轨道部分发生碰撞。

优点：

双向伸出
易运行
额外增加的导轨确保高度的侧方稳定性

图纸



商品概述

订货号	制造商商品编号	安装	产品类型	负载能力 每对 kg	包装形式
21334-05-0305	DZ2002-0012-2	平放装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-05-0356	DZ2002-0014-2	平放装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-05-0406	DZ2002-0016-2	平放装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-05-0457	DZ2002-0018-2	平放装配	标准型	35	1 件 = 1 对
21334-05-0508	DZ2002-0020-2	平放装配	标准型	32	1 件 = 1 对
21334-05-0558	DZ2002-0022-2	平放装配	标准型	31	1 件 = 1 对
21334-05-0610	DZ2002-0024-2	平放装配	标准型	29	1 件 = 1 对
21334-05-0660	DZ2002-0026-2	平放装配	标准型	27	1 件 = 1 对
21334-05-0711	DZ2002-0028-2	平放装配	标准型	24	1 件 = 1 对

订货号	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	行程 S	L
21334-05-0305	28,9	111	-	136,4	247,7	276,1	9,5	35,3	221,5	305
21334-05-0356	29,1	111	-	187,2	298,5	326,9	9,5	35,3	272,3	356
21334-05-0406	28,3	111	-	136,4	349,3	377,7	9,5	35,3	297,7	406
21334-05-0457	28,5	111	199,9	288,8	400,1	428,5	9,5	35,3	323,1	457
21334-05-0508	28,7	111	225,3	339,6	450,9	479,3	9,5	35,3	373,9	508
21334-05-0558	27,9	111	250,7	390,4	501,7	530,1	9,5	35,3	399,3	558
21334-05-0610	29,1	111	276,1	441,2	552,5	580,9	9,5	35,3	424,7	610
21334-05-0660	28,3	111	301,5	492	603,3	631,7	9,5	35,3	475,5	660
21334-05-0711	28,5	111	326,9	542,8	654,1	682,5	9,5	35,3	500,9	711