


#### 商品描述/产品说明











## 产品说明

### 产品描述:

带支架的状态传感器用于查询快速夹钳的运行状态。

传感器检测快快速夹钳是打开还是关闭的,并能够以电子方式处理此状态信息。

将传感器通过支架连接到快速夹钳。

材料: 不锈钢。

规格: 亮色。

#### 提示:

状态传感器和支架在交付时未组装。

技术参数: 感应式传感器:

输出电路:常闭触点 (NO) 工作电压:10 - 30 V DC 工作电流:100 mA 开关距离:0.8 mm 开关频率:5000 Hz

防短路:有 反极性保护:有 保护级别:IP 67

连接方式: 0.3 m 电缆, PUR, 带连接器

温度范围: -25° C - +70° C

许可证: CE、c-UL-us、UKCA; WEEE

温度范围:

温度范围: -25° C - +70° C

#### 装配:

使用螺母将状态传感器连接到支架上并设置尺寸为 L1。 支架通过支脚和安装面之间的通孔用快速夹钳螺钉固定。 安装快速夹钳后要进行开关点的微调。 详细步骤参见安装说明。

#### 附件:

带水平支脚的水平快速释放装置 05900。 带水平支脚的垂直快速释放装置 05908。 插头连接器 M8x1 插座,带螺丝锁,非屏蔽 80150。 电缆扎带固定块 10451。

#### 安全:

状态感应器不适用人身的安全防护。

图纸提示:

1) LED-指示灯

BN = 棕色

BK = 黑色

BU = 蓝色



商品描述/产品说明




# 05990-20 带支架的不锈钢状态感应器 用于快速夹钳




商品描述/产品说明



图纸





## 商品概述

订货号	类型	形状类型	А	A1	A2	A3	В	B1	B2	В3	B4	B5	D	G	G1	Н	H1	L	L1	L2	Р	SW	适用快 速夹钳	M=主轴 快速 张紧器
05990-20-06111	Н	用于水平 快速夹钳	26	39	6,5	-	28	39	-	8	23	2	5,5	M5X0,5	M8x1	20,1	-	27	13,8	39	300	7	05900	M6x35
05990-20-08111	Н	用于水平 快速夹钳	26	44	9	-	31	45	-	8	24	2	6,2	M5X0,5	M8x1	27,3	-	27	20,6	39	300	7	05900	M8x45
05990-20-06121	V	用于垂直 快速夹钳	14	40	18	12	27	45,5	5,5	-	-	2	5,5	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M6x35
05990-20-08121	V	用于垂直 快速夹钳	21	45	15	19	32	49	6,5	-	-	2	6,8	M5X0,5	M8x1	30	25	27	14,5	39	300	7	05908	M8x45

© norelem www.norelem.com 3/3