

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
调制钢。

规格：
锻造的，黑色镀锌。

应用：
通过调整螺栓可无级调整夹紧臂高度，从而夹紧工件。


装配：
1. 将支撑元件放置在工具台上，以规定的锁紧扭矩将其固定。
2. 将夹紧臂置于所需位置。
3. 通过拧紧调整螺栓夹紧工件。

优点：
- 非常大的夹紧力，22-49 kN。
- 部件安装简易。
- 实现非常快速简易的夹紧操作。
- 可无级调整高度及长度。
- 使用 T-型槽 14-28 毫米，包括栅格系统 M12，M16，M20。
- 推力垫包括平滑的及开槽的样式。

供货范围：
- 夹紧装置
- 3 级支撑元件
- 嵌入件用于连接

附件：
提升 04630
弹簧柱塞 04631

图纸



商品概述

订货号	类型 1	类型	形状 类型	H1	A min.	A max.	B	B1	槽 宽	D	D1	H	H2	H3	H4	H5	L	L1	SW	夹紧力 kN	锁紧 扭矩 M1 Nm	锁紧 扭矩 M2 Nm
04629-10-2120651	短型	A	带夹 紧臂	9-74	30	58	52	13	14	M12	M12	67	98	25	16	16	65	14,5	6	22	55	40
04629-10-1121301	加长型	A	带夹 紧臂	13-129	37	106	68	18	14	M12	M16	101	146	34	27	27	130	22,5	8	30	100	70
04629-10-1161501	加长型	A	带夹 紧臂	16-147	48	144	75	20	18	M16	M20	116	175	43	29	29	150	25	10	43	200	150
04629-10-1201701	加长型	A	带夹 紧臂	16-169	68	172	85	25	22	M20	M24	140	207	52	34	34	170	29	12	49	220	200