
22400-20_B 不锈钢圆柱齿轮,模数 3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°, B 型,不带轮毂



商品描述/产品说明





产品说明

材料:

不锈钢 1.4305。

规格:


齿部铣削,竖直啮合。 压力角 20°,亮色。


提示:

正齿轮有定心孔或经过预钻孔(这可能因生产技术而异)。因此,表中给出的 D2 最大尺寸是提供正齿轮的孔的最大值。预钻孔/定心孔可根据客户要求设置装配孔、带键槽的装配孔或螺纹孔。或者,客户也可以使用衬套来减小直径。

图纸提示: A型:带台阶 B型:不带台阶

图纸





商品概述

	订货号	类型	形状类型	▶ 模组	齿数	В	D	D1	D2
									max.
ĺ	22400-20-1230300050	В	不带凸毂	3	50	30	156	150	20
	22400-20-1230300060	В	不带凸毂	3	60	30	186	180	20

© norelem ____ www.norelem.com 1/1