

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
不锈钢。

规格：
经硬化处理。


提示：
A 型安装尺寸：
用螺母固定，板厚最大 10 mm。
B 型安装尺寸：
已旋入，用于板厚大于 10 mm 或在盲孔中。

由于固化的原因，颜色可能与图片有所不同。


根据要求：
匹配的螺母和安装工装。

附件：
03161-10 不锈钢制定位柱，气动。

图纸



图纸



商品概述

订货号	B	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2
03161-11-101	2,5	10	20	20	17	M16x1,5	17	3	2