


#### 商品描述/产品说明









## 产品说明

## 产品描述:

通过压缩空气夹紧。如果脱落,将继续通过弹簧夹紧。 通过压缩空气松开定位夹具,必须克服 6 N 的弹簧弹力。

#### 材料:

不锈钢制主体。 NBR 制密封件。

### 规格:

不锈钢 亮色。

#### 订购须知:

用于底座固定的圆柱头螺丝 M3x28 在供货范围内。 用于顶部固定的圆柱头螺丝 M4 不在供货范围内。

#### 提示:

适用于板厚度为 6 mm 的安装尺寸。 规定的夹紧力和保持力与 0.5 Mpa 的工作压力有关。 使用多个定位装置时,不应超过 ±0.1 mm 的距离公差。 重复精度为 ± 0.2 mm。

#### 附件:


夹紧销 03192-25。

#### 图纸提示:


- 1) 连接"夹紧"
- 2) 连接"松开"
- 3) 圆柱头螺丝 M3
- 4) 圆柱头螺丝 M4
- 5) 夹紧螺栓
- 6) 定位夹具

© norelem www.norelem.com 1/3

图纸



## 安装提示:



L2

## 商品概述

订货号	В	B1	B2	ВЗ	B4	D	D1	D2	D3	D4	D5	Н	H1	H2
03161-16-0618	23	17	4	4	6	6	M4	18	М3	М3	3,3	5,5	23	26,5

订货号	Н3	H4	H5			L2		工作压力 MPa	F=夹持力 N (气动夹紧)	F1=夹持力 N (弹簧夹紧)	夹持力 N
03161-16-0618	8	11	8	27,5	16	12	7	0,3 - 0,7	40	6	100

# 03161-16 不锈钢法兰盘定位夹具,气动



商品概述